

# Étrier de ruban



## FONCTIONS

Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger

Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Laiton

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille du ruban	Type de ruban	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)
DCC316	711660	31 x 6 mm	Nu	18mm	13 mm	56 mm
DCC256	711230	25 x 6 mm	Nu	20mm	14 mm	50 mm
DCC506	711240	50 x 6 mm	Nu	20mm	13 mm	75 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Poids unitaire
DCC316	711660	7 mm	0.067 kg
DCC256	711230	7 mm	0.08 kg

Référence catalogue	Référence article	Taille de trou (HS)	Poids unitaire
DCC506	711240	7 mm	0.16 kg

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**