

Kit de contacteurs CONT-KIT (boulons en acier)



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour réaliser des connexions électriques optimales

Le kit inclut 100 boulons, 100 écrous, 200 rondelles plates et 200 rondelles de contact

SPÉCIFICATIONS

Classe de qualité: 8.8

Finition: Électro-galvanisé

Matériau:AcierClasse de revêtement:Zn 8 C

Table 1/1						
Référence catalogue	Référence article	Taille du filetage	Longueur de filetage	Couple de serrage		
CONT-KIT-M6X16	558310	M6	16mm	9.59 N·m		
CONT-KIT-M8X30	558340	M8	30mm	30 N·m		
CONT-KIT-M10X30	558370	M10	30mm	44.25 N·m		

Référence catalogue	Référence article	Taille du filetage	Longueur de filetage	Couple de serrage
CONT-KIT-M12X30	558440	M12	30mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X40	558460	M12	40mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X50	558480	M12	50mm	110 N·m
CONT-KIT-M10X50	558410	M10	50mm	44.25 N·m
CONTKITM12X60ZB	567880	M12	60mm	110 N·m
CONT-KIT-M12X80	558490	M12	80mm	110 N·m

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 - Customer Care
Option 2 - Technical
Support

Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France:

+33 800 901 793

Europe

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404 **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Ce document est généré par le système.