

Support de barre omnibus plat FBS



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Support pour barres omnibus filetées

Circuit triphasé avec neutre

Broche de positionnement plastique pour indiquer l'emplacement sur la barre

S'ajuste rapidement aux barres omnibus de largeurs différentes

L'écran de protection peut être fixé à l'aide d'entretoises

Une mise à la terre peut être effectuée d'un côté ou de l'autre

Sans halogène

SPÉCIFICATIONS

Table 1/4

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI)	Température de fonctionnement	Courant nominal d'application typique

FBS400A	551350	Acier, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	Électro- galvanisé	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 400 A
---------	--------	---	-----------------------	------------	---------------	-------------

Table 2/4

Référence catalogue	Référence article	Conformité	Indice d'inflammabilité	Largeur de la barre collectrice	Épaisseur de barre collectrice	Hauteur (H)
FBS400A	551350	CEI® 61439,1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 mm, 20 mm	5 mm	34 mm


Table 3/4

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	A	B	C	D
FBS400A	551350	465 mm	450 mm	300 mm	18 mm	26 mm

Table 4/4

Référence catalogue	Référence article	E	X	Poids unitaire
FBS400A	551350	50 mm	6 x 8 mm	0.3 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE