

Tresse plate FRCB en couronne, cuivre simple



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre

Matériau non magnétique

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Courant nominal	Section transversale	Nombre de fils	Diamètre du fil	Longueur
FRCB15-10	557030	75A	10mm ²	576	0.15mm	25m
FRCB15-100	557150	360A	100mm ²	5664	0.15mm	25m
FRCB15-16	557040	120A	16mm ²	896	0.15mm	25m
FRCB15-25	557060	150A	25mm ²	1404	0.15mm	25m

Référence catalogue	Référence article	Courant nominal	Section transversale	Nombre de fils	Diamètre du fil	Longueur
FRCB15-35	557080	200A	35mm ²	1980	0.15mm	25m
FRCB15-40	557090	220A	40mm ²	2272	0.15mm	25m
FRCB15-50	557100	250A	50mm ²	2848	0.15mm	25m
FRCB15-75	557130	300A	75mm ²	4256	0.15mm	25m

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur	Largeur	Poids unitaire
FRCB15-10	557030	1.5 mm	10 mm	0.1 kg
FRCB15-100	557150	4 mm	40 mm	1 kg
FRCB15-16	557040	1.5 mm	15 mm	0.16 kg
FRCB15-25	557060	1.5 mm	23 mm	0.25 kg
FRCB15-35	557080	2.5 mm	23 mm	0.35 kg
FRCB15-40	557090	2.5 mm	25 mm	0.4 kg
FRCB15-50	557100	3 mm	28 mm	0.5 kg
FRCB15-75	557130	4 mm	30 mm	0.75 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE