

Attaches entretoises FS



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Vient soutenir nVent ERIFLEX Flexibar et les conducteurs tressés isolés sans endommager l'isolation

Garantit un espacement correct pour un refroidissement optimal

Prend en charge jusqu'à quatre conducteurs en parallèle

Facile à installer

Les entretoises sont sans halogène

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Indice d'inflammabilité: UL® 94HB

Température de fonctionnement: -40 to 130 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Largeur du conducteur	Hauteur (H)	Longueur (L)	Taille de trou (HS)
FS40-63	553570	Acier, Polyamide	40 - 63 mm	95 mm	166mm	8.5 mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Largeur du conducteur	Hauteur (H)	Longueur (L)	Taille de trou (HS)
FS80-100	553580	Acier, Polyamide	80 - 100 mm	140 mm	224mm	8.5 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	A	Poids unitaire
FS40-63	553570	150 mm	0.1 kg
FS80-100	553580	200 mm	0.25 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La distance recommandée entre les supports est de 400 mm (15 3/4 po).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE