

Attaches entretoises FS, fermeture par encliquetage



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Vient soutenir nVent ERIFLEX Flexibar et les conducteurs tressés isolés sans endommager l'isolation

Garantit un espacement correct pour un refroidissement optimal

Prend en charge jusqu'à quatre conducteurs en parallèle

Facile à installer

Sans halogène

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Polyamide
Indice d'inflammabilité:	UL® 94HB
Température de fonctionnement:	-40 to 130 °C

Table 1/1


Référence catalogue	Référence article	Largeur du conducteur	Hauteur (H)	Longueur (L)	Taille de trou (HS)	Poids unitaire
---------------------	-------------------	-----------------------	-------------	--------------	---------------------	----------------

FS24	553550	24 mm Max	67 mm	30mm	7 mm	0.01 kg
FS32	553560	32 mm Max	67 mm	38mm	7 mm	0.02 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La distance recommandée entre les supports est de 400 mm (15 3/4 po).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE