


Tresse plate FTCB en couronne, cuivre étamé



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les tresses en bobine sont principalement utilisées dans les applications de distribution de puissance et de mise à la terre

Matériau non magnétique

Le fini étamé fournit une apparence antivol

SPÉCIFICATIONS

Diamètre du fil: 0.15mm

Matériau: Cuivre

Finition: Étamé

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Courant nominal	Section transversale	Nombre de fils	Longueur	Épaisseur
FTCB15-10	557230	75A	10mm ²	576	25m	1.5 mm
FTCB15-100	557350	360A	100mm ²	5664	25m	4 mm

Référence catalogue	Référence article	Courant nominal	Section transversale	Nombre de fils	Longueur	Épaisseur
FTCB15-16	557240	120A	16mm ²	896	25m	1.5 mm
FTCB15-20	557250	140A	20mm ²	1120	25m	1.5 mm
FTCB15-25	557260	150A	25mm ²	1404	25m	1.9 mm
FTCB15-3	557200	30A	3mm ²	168	25m	1 mm
FTCB15-30	557270	180A	30mm ²	1692	25m	2 mm
FTCB15-35	557280	200A	35mm ²	1980	25m	2.5 mm
FTCB15-40	557290	220A	40mm ²	2272	25m	2.5 mm
FTCB15-5	557210	45A	5mm ²	288	25m	1 mm
FTCB15-50	557300	250A	50mm ²	2848	25m	3 mm
FTCB15-60	557310	280A	60mm ²	3392	25m	3 mm
FTCB15-70	557320	290A	70mm ²	3968	25m	3.5 mm
FTCB15-75	557330	300A	75mm ²	4256	25m	4 mm
FTCB15-8	557220	65A	8mm ²	456	25m	1.5 mm
FTCB20-10	503520	75A	10mm ²	576	150m	1.5 mm
FTCB20-16	503530	120A	16mm ²	896	150m	2 mm
FTCB20-25	503540	150A	25mm ²	1404	100m	1.9 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur	Poids unitaire
FTCB15-10	557230	10 mm	0.1 kg

Référence catalogue	Référence article	Largeur	Poids unitaire
FTCB15-100	557350	40 mm	1 kg
FTCB15-16	557240	15 mm	0.16 kg
FTCB15-20	557250	20 mm	0.2 kg
FTCB15-25	557260	18.5 mm	0.25 kg
FTCB15-3	557200	5 mm	0.03 kg
FTCB15-30	557270	23 mm	0.3 kg
FTCB15-35	557280	23 mm	0.35 kg
FTCB15-40	557290	25 mm	0.4 kg
FTCB15-5	557210	8 mm	0.05 kg
FTCB15-50	557300	28 mm	0.5 kg
FTCB15-60	557310	30 mm	0.6 kg
FTCB15-70	557320	30 mm	0.7 kg
FTCB15-75	557330	30 mm	0.75 kg
FTCB15-8	557220	8 mm	0.08 kg
FTCB20-10	503520	10 mm	0.1 kg
FTCB20-16	503530	15 mm	0.16 kg
FTCB20-25	503540	18.5 mm	0.25 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE