

# Outil de découpage et de poinçonnage de rail DIN manuel MDRCPT-2



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Permet de poinçonner des trous oblongs et de découper les rails DIN sans bavure ni déformation

Poinçonne des fentes horizontales et verticales

Convient à cinq types de rails DIN et de tige filetée M6 différents

Inclut une règle graduée, un guide et des butées

Conforme RoHS

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau         | Taille du slot | Profondeur | Hauteur | Longueur |
|---------------------|-------------------|------------------|----------------|------------|---------|----------|
| MDRCPT-2            | 559142            | Aluminium, Acier | 6.5 x 9.5 mm   | 165mm      | 200 mm  | 100mm    |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Poids unitaire |
|---------------------|-------------------|----------------|
|---------------------|-------------------|----------------|

|          |        |       |
|----------|--------|-------|
| MDRCPT-2 | 559142 | 13 kg |
|----------|--------|-------|

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les fentes horizontales doivent être poinçonnées à un minimum de 8 mm (0.315") à partir du bord de rail DIN. Les fentes verticales doivent être poinçonnées à un minimum de 12 mm (0.472") à partir du bord de rail DIN.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**