

Kit de base d'outil de pliage MFF nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le kit inclut un outil de pliage, un étau fixe, un rail et des étriers

Plie toutes les tailles de barre souple nVent ERIFLEX Flexibar sans endommager l'isolant

Le kit permet de réaliser des cintrages en L et en Z

Composantes d'outil de cintrage supplémentaires disponibles pour fabriquer des cintres en forme de U et cintrer de longues pièces de barre souple nVent ERIFLEX Flexibar

Reproduction de plusieurs formes et de dimensions facile

Réduit de manière significative les rejets de barre nVent ERIFLEX Flexibar

Limite la manipulation de lourdes barres nVent ERIFLEX Flexibar

Réglage rapide et facile

L'outil peut être transporté facilement sur site ou rester fixe en atelier

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Hauteur	Longueur	Largeur	Poids unitaire
---------------------	-------------------	----------	---------	----------	---------	----------------

MFF	558930	Acier	305 mm	600mm	305 mm	20 kg
-----	--------	-------	--------	-------	--------	-------

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE