

Clip de fixation pour barre omnibus simple



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet de fixer la barre de mise à la terre au panneau

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur de barre collectrice	Largeur de la barre collectrice	Taille du filetage (TS)	Profondeur (D)	Hauteur (H)
CLIPM6-12X5	553490	5 mm	12 mm	M6	17mm	38 mm
CLIPM6-12X4	553450	4 mm	12 mm	M6	17mm	38 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Poids unitaire
CLIPM6-12X5	553490	14 mm	0.01 kg
CLIPM6-12X4	553450	14 mm	0.01 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE