

Étrier QCC pour nVent ERIFLEX Flexibar



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour connexion de la barre nVent ERIFLEX Flexibar à la barre-bus poinçonnée

Permet un contact électrique excellent

Conception de faible encombrement pour économiser de l'espace

S'installe rapidement et facilement

Idéal pour des modifications sur site

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur du conducteur	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)
QCC15-5-32	561210	15.5 - 32 mm	13mm	35 mm	70 mm	5 mm
QCC40-63	561220	40 - 63 mm	13mm	35 mm	95 mm	5 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	A	B	C	Poids unitaire
QCC15-5-32	561210	50 mm	10.5 mm	11 mm	0.11 kg
QCC40-63	561220	75 mm	10.5 mm	11 mm	0.16 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Utilisez un étrier si l'épaisseur de la barre nVent ERIFLEX Flexibar est inférieure à 5 mm (0,2") et deux étriers si l'épaisseur de la barre nVent ERIFLEX Flexibar est supérieure à 5 mm (0.2").

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE