


Passe-câbles pour petite plaque de presse-étoupes d'entrée de câbles connectés, CCFGS



Les passe-câbles CCFGS sont utilisés avec les systèmes d'entrée de câbles CCFI, CCFO et CCFR.

NORMES INDUSTRIELLES

Inflammabilité UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)

CE

IP66

FONCTIONS

Système d'entrée de câbles modulaire IP66 sans halogène et sans silicone qui fournit polyvalence et adaptabilité,

Montage à partir de l'extérieur de l'armoire

Les cadres, les plaques et les passe-câbles peuvent être combinés de plusieurs façons, offrant plusieurs options de configuration polyvalentes

Le châssis ne doit pas être démonté si les exigences changent ou lors des travaux d'entretien

Aucun besoin de démonter et de reconnecter les connecteurs sur les câbles afin que la garantie du fabricant ne soit pas annulée

La forme conique des passe-câbles leur permet d'être facilement enfoncés et fournit une réduction statique de la tension conformément à la norme DIN EN 62444

Pour le montage, ils sont enfoncés de l'intérieur vers l'extérieur, dans les ouvertures des plaques assemblées

Les passe-câbles sont disponibles dans différentes dimensions pour correspondre au diamètre du câble

Le CCFGS est d'abord placé autour du câble, puis inséré dans le presse-étoupe de câbles

En fonction du profil ondulé, il n'est pas nécessaire d'enlever le connecteur de l'ensemble de câbles

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
CCFGS15	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGS14	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGS12	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGS13	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGS10	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGS11	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGS8	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGS9	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGS6	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGS7	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGS2	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGS4	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGS5	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGS015	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris
CCFGS3	20.3mm	20.3mm	17.7mm	Plastique	Finition brute	Gris

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE