

# Entrée de Câble Connectée à l'Extérieur, CCFO



Le système CCFO est un système modulaire d'entrée de câbles rapide, sûr et polyvalent. Il se monte depuis l'extérieur et fournit des joints sécurisés et un soulagement des contraintes pour les câbles préassemblés et non assemblés avec ou sans connecteurs. Le système d'entrée de câbles est géré depuis l'extérieur de l'armoire.

## NORMES INDUSTRIELLES

Inflammabilité UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)

CE

IP66

## FONCTIONS

Livraison: Cadre, capot protégé + insert pour CCFGS

Description: Le système CCFO est un système d'entrée de câbles inversée permettant un assemblage complet depuis l'extérieur de l'armoire. Il est fabriqué en plastique robuste, renforcé de fibre de verre. Son joint en caoutchouc permet d'assurer une étanchéité optimale avec une protection IP66. Le système CCFI est fourni avec des inserts pour les petits œillets (CCFGS). Les œillets CCFG doivent être commandés séparément. Les séparations CCFD peuvent être achetées séparément si une configuration différente est nécessaire.

Finition: Noir

Inflammabilité: UL94 V-0

Matériau: Polyamide 6.6 / TPE

Unité de livraison: 1 pièce

Protection: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)

Resistance à la température: -40 °C à +120 °C

Le CCFO est équipé d'incrustations pour s'adapter aux petits passe-câbles (CCFGS)

Les passe-câbles CCFG doivent être commandés séparément

Les séparateurs CCFD doivent être achetés séparément si une configuration différente est requise

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Nombre de passe-câbles | Taille de découpe | Hauteur | Largeur | Profondeur | Matériau  |
|---------------------|------------------------|-------------------|---------|---------|------------|-----------|
| CCFO816             | 8                      | 86 x 36mm         | 64mm    | 126mm   | 24.2mm     | Plastique |
| CCFO14              | 4                      | 46 x 36mm         | 64mm    | 81mm    | 24.2mm     | Plastique |
| CCFO1024            | 10                     | 112 x 36mm        | 64mm    | 153mm   | 24.2mm     | Plastique |
| CCFO610             | 6                      | 65 x 36mm         | 64mm    | 106mm   | 24.2mm     | Plastique |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**