

Eclairage LED compact, TLCL



Cette lampe d'armoire LED économe en énergie peut être montée de différentes façons, mais également directement sur des profilés 19", dans toutes les armoires, et facilite l'entretien sur le terrain.

NORMES INDUSTRIELLES

CE

EAC

FONCTIONS

Description: Système d'éclairage avec une conception compacte, convient à tous les types de boîtiers ou racks. Il y a trois possibilités de fixation possible : magnétiquement, fixation par vis avec une distance variable entre les trous et/ou snap-en rack 19". Cette lampe a une très longue durée de vie (environ 50 000 h.) en raison de l'utilisation de la technologie LED. Le corps du système d'éclairage est faite de PC-ABS. Un connecteur intégré permet l'activation de la lampe par un contacteur de porte à l'aide de l'TLCS produit sans effectuer de câblage supplémentaire. Le tube de led est faite de PC et la couleur de la lumière est blanc.

Type de lampe: Led haute puissance.

Éclairage: 945 Lm.

Power Consumption: 7,2 W.

Humidité opérationnel: -20 °C to +50 °C.

Dimensions: 448 x 54,5 x 26 mm.

Connections: 2x0,75 mm² câble extrémité ouverte (1,5 m de long) , 2x0,75 mm² mini- connecteur pour l'utilisation de l'interrupteur de porte .

Homologations: CE, EAC.

Livraison: 1 lumière avec câble fixe monté, aimants intégrés et vis de fixation

Livraison : 1 light with fix mounted connection cable, integrated magnets and mounting screws

Luminosité : 945 Lm

Power consumption: 7,2 W

Température de service : -20 °C to +50 °C

Connections: 2x0.75 mm² open end cable (1,5 m long), 2x0.75 mm² mini-connector for door switch use

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Plastique

Finition: Texturé

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur	Tension CA
TLCL87035	26mm	448mm	54.5mm	Gris clair	RAL 7035	240V
TLCL87035-24	26mm	448mm	54.5mm	Gris clair	RAL 7035	
TLCL89005	26mm	448mm	54.5mm	Noir foncé	RAL 9005	240V
TLCL89005-24	26mm	448mm	54.5mm	Noir foncé	RAL 9005	

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

100-240 V disponible sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE