

Plaque de borne de connexion, WO60



Plaque de borne de connexion pour de nombreux types de conducteurs.

NORMES INDUSTRIELLES

UL

CSA

GL

FONCTIONS

Description: Plaque de borne de connexion, 3 bornes, avec capuchon d'obturation.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Tension nominale: 690 V.

Courant nominal de crête IPK admissible max: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Unité de livraison: 1 pièce.

Homologations: CSA, UL, GL.

Rated peak withstand current Ipk max: 40,5 kA (01240), 56,3 kA (01243)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
01240	54mm	25mm	32mm	Plastique	Texturé	Gris clair
01243	81mm	25mm	32mm	Plastique	Texturé	Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE