

Porte intérieure, 2000x600, Acier , Verrou à double tige de 3mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

DI2006R5



Les écrans et les indicateurs peuvent être montés sur une surface à l'intérieur de l'armoire tout en couvrant d'autres composants et en empêchant tout accès non autorisé.

FONCTIONS

Description: La porte intérieure offre une surface de montage pivotante pour tout appareil installé derrière la porte standard ou vitrée. Lorsque la porte intérieure est placée le plus en avant possible, l'espace disponible entre les deux portes est de 80 mm. Positionnement en profondeur réglable au pas de 25 mm. La platine de montage est utilisable derrière la porte intérieure. La porte est équipée de deux serrures DIN 3 mm et de poignées en plastique.

Matériau: Tôle peinte 1.5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Unité de livraison: 1 porte avec accessoires de montage.

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur: 1953mm

Largeur: 565mm

Profondeur: 53mm

Matériau de l'armoire: Acier doux

Famille de produits: Autoportant

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Épaisseur: 1.5mm

Quantité par colis: 1

Poids: 23.8kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres dimensions disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.