


Petit boîtier ABS, SABP



Cette gamme de petits boîtiers terminaux en ABS, SABP, avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme SABP est bien adaptée pour les environnements exigeants, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.

NORMES INDUSTRIELLES

CE UKCA

GOST

IP

FONCTIONS

Description: Boîtier ABS sans halogène pour usage en intérieur. Faible résistance aux rayons UV.

Matériau: Corps: ABS. Couvercle plein: ABS. Couvercle transparent : polycarbonate.

Joint: Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle du boîtier.

Resistance à la température: -40 à +60 °C.

Inflammabilité: UL94 HB.

Protection: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Finition: RAL 7035.

Livraison: Corps, couvercle, vis de couvercle en polyamide et vis de fixation.

Note: Boîte à bornes, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number

Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

terminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number

SPÉCIFICATIONS

Matériau: ABS
Couleur: Gris clair
Code couleur: RAL 7035
Finition: Lisse

Table 1/1


Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Profondeur de montage maximale	Poids	Expédition rapide
SABP081308GE	75mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg	No
SABP081310GE	75mm	125mm	100mm	85.5mm	0.2kg	No
SABP081313GE	75mm	125mm	125mm	110.5mm	0.2kg	No
SABP131308GE	125mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg	No
SABP131310GE	125mm	125mm	100mm	85.5mm	0.3kg	No
SABP131313GE	125mm	125mm	125mm	110.5mm	0.3kg	No
SABP131808GE	125mm	175mm	75mm	60.5mm	0.3kg	No
SABP131808TE	125mm	175mm	75mm		0.3kg	No
SABP131810GE	125mm	175mm	100mm	85.5mm	0.4kg	No
SABP131810TE	125mm	175mm	100mm		0.4kg	No
SABP131813GE	125mm	175mm	125mm	110.5mm	0.4kg	No
SABP131813TE	125mm	175mm	125mm		0.4kg	No
SABP131815GE	125mm	175mm	150mm	135.5mm	0.5kg	No
SABP131815TE	125mm	175mm	150mm		0.5kg	No
SABP181808GE	175mm	175mm	75mm	60.5mm	0.5kg	No
SABP181810GE	175mm	175mm	100mm	85.5mm	0.5kg	No

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Profondeur de montage maximale	Poids	Expédition rapide
SABP181813GE	175mm	175mm	125mm	110.5mm	0.5kg	No
SABP182508GE	175mm	250mm	75mm	60.5mm	0.5kg	No
SABP182508TE	175mm	250mm	75mm		0.5kg	No
SABP181815GE	175mm	175mm	150mm	135.5mm	0.6kg	No
SABP181815TE	175mm	175mm	150mm		0.6kg	No
SABP182510GE	175mm	250mm	100mm	85.5mm	0.6kg	No
SABP182510TE	175mm	250mm	100mm		0.6kg	No
SABP182515GE	175mm	250mm	150mm	135.5mm	0.6kg	No
SABP182515TE	175mm	250mm	150mm		0.6kg	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Remarque : pour commander le boîtier de jonction équipé d'un couvercle en polycarbonate transparent, remplacer GE par TE dans le code article. Pour commander le boîtier terminal en polycarbonate, remplacer SABP par SPCP dans le code article.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.