


Dispositif de montage, WO60



Support pour cache de section de barres collectrices.

NORMES INDUSTRIELLES

UL

CSA

GL

FONCTIONS

Description: Pour monter des sections d'obturation pour des systèmes de barres collectrices à 3 bornes, à utiliser avec la section d'obturation 01025.

Pour les barres omnibus: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Dimensions: 9 × 196 × 32 mm.

Unité de livraison: 10 pièces.

Homologations: CSA, UL, GL.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
01026	32mm	9mm	196mm	Plastique	Lisse	Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE