


Supports de barre collectrice avec mise à la terre / de neutre, WO60



Support de barres collectrices à 1 borne pour de nombreuses tailles de barres collectrices .

FONCTIONS

Description: Support de barre collectrice avec mise à la terre / de neutre. Assemblage individuel. Connexion de mise à la terre et de neutre faciles à réaliser.

Tension nominale: 690 V.

Tension d'isolation nominale U_i : 1 000 V.

Surtension nominale U_{imp} : 6 kV.

Résistance court-circuit: 14 kA (écart max de 400 mm entre les supports).

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
01356	20mm	65mm	50mm	Plastique, Acier	Lisse	Gris clair
01601	20mm	164mm	50mm	Plastique, Acier	Lisse	Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE