

Plaques d'obturation pour ProLine



Les plaques d'obturation réglables sont utilisées pour sceller le fond d'un cadre ProLine. Des plaques d'obturation pleines, aérées et blindées sont disponibles. Les plaques d'obturation pleines et avec filtres comprennent des couvercles étanches pour la conformité aux exigences type 12. Tous les matériels d'installation sont inclus. La plaque d'obturation pleine et la plaque d'obturation CEM sont des accessoires à base solide de 100 mm, socle de 100 mm/200 mm, base mobile et base de transport. Ces plaques d'obturation peuvent être utilisées sans base si des roulettes, des niveleurs ou pieds de cadre sont installés. La plaque d'obturation CEM conserve une cote de type 1.

FONCTIONS

La plaque d'obturation pleine et la plaque d'obturation CEM sont des accessoires de base solide de 100 mm, fond de socle de 100 mm/200 mm, base mobile et base de transport. Ces plaques d'obturation peuvent être utilisées sans base si des roulettes, des niveleurs ou pieds de cadre sont installés.

Plaque d'obturation pleine : les plaques d'obturation pleines peuvent être utilisées avec tous les sous-panneaux de montage ou cornières de rack ProLine. La plaque d'obturation comprend une surface de montage de socle et deux plaques réglables avec joint mousse qui permettent l'entrée de câbles. La plaque peut pivoter à 180 degrés pour l'entrée de câbles avant ou arrière.

Plaque d'obturation CEM : Cette plaque d'obturation peut être utilisée avec des sous-panneaux ou des cornières de rack. La plaque d'obturation se compose d'une surface de montage sur base et de deux plaques d'obturation réglables (les deux ont un revêtement conducteur) avec un joint en tissu conducteur sur mousse pour l'entrée de câbles).

Plaque d'obturation avec filtre (ventilée) : la plaque d'obturation avec filtre n'est utilisée qu'avec des couvercles de fond de bases ventilées. La plaque peut être utilisée avec tous les sous-panneaux ou cornières de rack ProLine. Elle comprend une base de montage, trois plaques réglables pour l'entrée de câbles, un filtre et les rails de maintien du filtre. Fabriquée en acier inoxydable de calibre 16 finition laquée polyester gris clair texturé RAL 7035 Filtres de rechange disponibles. La plaque d'obturation CEM conserve une cote de type 1.

Tout le matériel est inclus.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 1.9mm
Couleur: Gris clair
Code couleur: RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Convient à la largeur de bâti	Convient à la profondeur de bâti	Finition	Expédition rapide
PGP66	Acier doux	600mm	600mm	Revêtement poudré	No
PGPV66	Acier doux	600mm	600mm	Revêtement poudré	No
PGPV68	Acier doux	600mm	800mm	Revêtement poudré	No
PGP68	Acier doux	600mm	800mm	Revêtement poudré	No
PGPV85	Acier doux	800mm	500mm	Revêtement poudré	No
PGP85	Acier doux	800mm	500mm	Revêtement poudré	No
PGPV88	Acier doux	800mm	800mm	Revêtement poudré	No
PGP88	Acier doux	800mm	800mm	Revêtement poudré	No
PGPV64	Acier doux	600mm	400mm	Revêtement poudré	No
PGP64	Acier doux	600mm	400mm	Revêtement poudré	No
PGPV86	Acier doux	800mm	600mm	Revêtement poudré	No
PGP86	Acier doux	800mm	600mm	Revêtement poudré	No
PGP105	Acier doux	1000mm	500mm	Revêtement poudré	No
PGPV106	Acier doux	1000mm	600mm	Revêtement poudré	No
PGP106	Acier doux	1000mm	600mm	Revêtement poudré	No
PGPV108	Acier doux	1000mm	800mm	Revêtement poudré	No

Référence catalogue	Matériau	Convient à la largeur de bâti	Convient à la profondeur de bâti	Finition	Expédition rapide
PGP108	Acier doux	1000mm	800mm	Revêtement poudré	No
PGP84	Acier doux	800mm	400mm	Revêtement poudré	No
PGPV65	Acier doux	600mm	500mm	Revêtement poudré	No
PGP65	Acier doux	600mm	500mm	Revêtement poudré	No
PGPV76	Acier doux	700mm	600mm	Revêtement poudré	No
PGP78	Acier doux	700mm	800mm	Revêtement poudré	No
PGPV78	Acier doux	700mm	800mm	Revêtement poudré	No
PGPV89	Acier doux	800mm	900mm	Revêtement poudré	No
PGP89	Acier doux	800mm	900mm	Revêtement poudré	No
PGP79	Acier doux	700mm	900mm	Revêtement poudré	No
PGP104	Acier doux	1000mm	400mm	Revêtement poudré	No
PGP105AHF	Acier doux	1000mm	500mm	Galvanisé	No
PGP108AHF	Acier doux	1000mm	800mm	Galvanisé	No
PGP124	Acier doux	1200mm	400mm	Revêtement poudré	No
PGP125	Acier doux	1200mm	500mm	Revêtement poudré	No
PGP126	Acier doux	1200mm	600mm	Revêtement poudré	No
PGP128	Acier doux	1200mm	800mm	Revêtement poudré	No
PGP164	Acier doux	1600mm	400mm	Revêtement poudré	No
PGP165	Acier doux	1600mm	500mm	Revêtement poudré	No
PGP166	Acier doux	1600mm	600mm	Revêtement poudré	No

Référence catalogue	Matériau	Convient à la largeur de bâti	Convient à la profondeur de bâti	Finition	Expédition rapide
PGP168	Acier doux	1600mm	800mm	Revêtement poudré	No
PGP185	Acier doux	1800mm	500mm	Revêtement poudré	No
PGP186	Acier doux	1800mm	600mm	Revêtement poudré	No
PGP188	Acier doux	1800mm	800mm	Revêtement poudré	No
PGP45	Acier doux	400mm	500mm	Revêtement poudré	No
PGP46	Acier doux	400mm	600mm	Revêtement poudré	No
PGP64AHF	Acier doux	600mm	400mm	Galvanisé	No
PGP65AHF	Acier doux	600mm	500mm	Galvanisé	No
PGP66AHF	Acier doux	600mm	600mm	Galvanisé	No
PGP68AHF	Acier doux	600mm	800mm	Galvanisé	No
PGP78AHF	Acier doux	700mm	800mm	Galvanisé	No
PGP79AHF	Acier doux	700mm	900mm	Galvanisé	No
PGP88AHF	Acier doux	800mm	800mm	Galvanisé	No
PGP89AHF	Acier doux	800mm	900mm	Galvanisé	No
PGPV125	Acier doux	1200mm	500mm	Revêtement poudré	No
PGPV126	Acier doux	1200mm	600mm	Revêtement poudré	No
PGPV128	Acier doux	1200mm	800mm	Revêtement poudré	No
PGPV165	Acier doux	1600mm	500mm	Revêtement poudré	No
PGPV166	Acier doux	1600mm	600mm	Revêtement poudré	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE