


Petite lampe d'armoire, TL



Lampe d'armoire LED économique et économe en énergie pouvant être installée dans n'importe quelle armoire. Utile lorsque l'entretien doit être effectué sur le terrain.

NORMES INDUSTRIELLES

CE

EAC

FONCTIONS

Livraison: 1 lampe avec câble d'alimentation de 1,75 m de long, un câble de connexion de 140 mm de long pour connecter les lampes entre elles, matériel de montage inclus.

Couleur de la lumière: 4 000 K (blanc neutre).

Connections: Alimentation, 2 bornes. Câblage traversant, 2 bornes.

Type de lampe: LED.

Humidité opérationnel: -5 °C à +45 °C.

Tension opérative: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.

Description: Système d'éclairage économique à faible consommation d'énergie à fixer à l'aide des vis ou du ruban adhésif fournis. Le connecteur électrique permet de connecter les lampes entre elles grâce au câble série fourni. Une puissance de 100 W maximum peut être connectée en série.

Homologations: CE, EAC.

Matériau: Corps en polycarbonate, capuchons d'extrémité ABS, capuchon de protection PMMA.

SPÉCIFICATIONS

- Matériau:** Polycarbonate; ABS
- Couleur:** Gris clair
- Finition:** Lisse

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Tension nominale	Fréquence	Puissance absorbée maximale
TL4001-9W	538mm	43mm	28mm	220 – 240V	50/60 HzHz	9W
TL4001-4W	277mm	43mm	28mm	220 – 240V	50/60 HzHz	4W

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.