

Raccord télescopique, couvercle à charnière



Les raccords télescopiques avec couvercle à charnière permettent d'ajuster facilement la longueur d'un chemin de câbles de 25 mm à 178 mm. Ni coupure ou soudure requise.

FONCTIONS

Le raccord télescopique avec couvercle à charnière permet d'ajuster facilement la longueur du chemin de câbles de 1,00 pouce (25 mm) à 7,00 pouce (178 mm)

Pas besoin de couper ou de souder

SPÉCIFICATIONS

Code couleur:	ANSI 61
Finition:	Galvanisé; Revêtement poudré
Couleur:	Gris
Matériau:	Acier doux

Table 1/1

Référence catalogue	Type	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Type de plaque d'étanchéité	Nombre de plaques d'étanchéité
F126LA	Raccord télescopique	305mm	152mm	1.9mm	Spécial	1
F88LA	Raccord télescopique	203mm	203mm	1.9mm	Spécial	1
F44LA	Raccord télescopique	102mm	102mm	1.9mm	Spécial	1
F22LA	Raccord télescopique	64mm	64mm	1.9mm	Spécial	1
F66LA	Raccord télescopique	152mm	152mm	1.9mm	Spécial	1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Chaque plaque d'étanchéité inclut également un joint et un jeu de vis pour relier les sections.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE