


# Angular Pouring Basin, Side Fill, Variable Bottom Component



Side fill pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve. Variable angle side fill pouring basins are used when one of the predefined angle pouring basins is not available or when a project has multiple reinforcing steel angles.

The bottom component is defined by the sleeve diameter and is always used in conjunction with the upper component.

## FONCTIONS

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

## SPÉCIFICATIONS

**Matériau:** Graphite

Table 1/1

| Référence catalogue | Diamètre (Ø) | Longueur (L) | Largeur (W) | Hauteur (H) |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| RBWS2401F           | 64 mm        | 71mm         | 102 mm      | 102 mm      |
| RBWS2401M           | 95 mm        | 71mm         | 102 mm      | 102 mm      |


## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

RBWS2401 pouring basins require one RBW313B pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE