

D6 Mechanical Anchor, Plain



FONCTIONS

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

SPÉCIFICATIONS

Finition: Brut

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Longueur 1 (L1)
EL12D6N	12 mm	#4	10M	35 mm		14 mm
EL16D6N	16 mm	#5	15M	38 mm		22 mm
EL20D6N	20 mm	#6	20M	48 mm		29 mm
EL22D6N	22 mm	#7		51 mm		32 mm
EL25D6N	25 mm	#8	25M	57 mm		35 mm

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)	Longueur 1(L1)
EL28D6N	28 mm	#9	30M	70 mm		38 mm
EL40D6N	40 mm			90 mm	80 mm	55 mm
EL43TD6N	43 mm	#14	45M	100 mm	80 mm	54 mm
EL32D6N	32 mm	#10		76 mm		40 mm
EL36D6N	36 mm	#11	35M	83 mm		43 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Longueur 2 (L2)	Poids unitaire
EL12D6N		0.1 kg
EL16D6N		0.17 kg
EL20D6N		0.34 kg
EL22D6N		0.43 kg
EL25D6N		0.59 kg
EL28D6N		0.99 kg
EL40D6N	25 mm	2.26 kg
EL43TD6N	25 mm	2.44 kg
EL32D6N		1.2 kg
EL36D6N		1.51 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Thread does not need to be flush with end of nVent LENTON Terminator. Thread may be +/- 2 threads from backside of coupler.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE