


P13 Position Coupler, Stainless Steel, Worldwide Design



Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

FONCTIONS

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrosion resistance

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Matériau:	Acier inoxydable Duplex 2205 (EN 1.4462)
Réglage du coupleur:	Standard
Version de conception:	Mondial (matériaux disponibles dans le monde entier)

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)
EL12P13LSSN	12 mm	#4	10M	25 mm	124 mm	159 mm
EL16P13LSSN	16 mm	#5	15M	30 mm	144 mm	186 mm

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Longueur 1(L1)	Longueur 2(L2)
EL20P13LSSN	20 mm	#6	20M	35 mm	199 mm	260 mm
EL25P13LSSN	25 mm	#8	25M	45 mm	221 mm	287 mm
EL32P13LSSN	32 mm	#10		60 mm	249 mm	321 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Profondeur de barre (BD)	Écartement des barres 1 (BG1)	Écartement des barres 2 (BG2)	Corps du coupleur (CB)	Poids unitaire
EL12P13LSSN	19mm	86mm	121mm	75mm	0.38 kg
EL16P13LSSN	24mm	96mm	138mm	89mm	0.64 kg
EL20P13LSSN	35mm	129mm	190mm	126mm	1.09 kg
EL25P13LSSN	40mm	140mm	207mm	140mm	2.09 kg
EL32P13LSSN	45mm	159mm	231mm	156mm	4.22 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE