


PFF Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14 Couplers, Worldwide Design



FONCTIONS

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

SPÉCIFICATIONS

Version de conception: Mondial (matériaux disponibles dans le monde entier)


Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)
EL12PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	12 mm	#4	10M	65 mm	17 mm
EL28PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	28 mm	#9	30M	95 mm	20 mm
EL40PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	40 mm			95 mm	20 mm

Référence catalogue	Matériau	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)	Hauteur (H)
EL20PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	20 mm	#6	20M	75 mm	20 mm
EL36PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	36 mm	#11	35M	95 mm	20 mm
EL22PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	22 mm	#7		95 mm	20 mm
EL16PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	16 mm	#5	15M	65 mm	20 mm
EL32PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	32 mm	#10		95 mm	20 mm
EL25PFFN	High Density Polyethylene (HDPE), Acier	25 mm	#8	25M	95 mm	20 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Couleur
EL12PFFN	Rouge
EL28PFFN	Noir
EL40PFFN	Vert
EL20PFFN	Jaune
EL36PFFN	Bleu
EL22PFFN	Bleu
EL16PFFN	Noir
EL32PFFN	Jaune
EL25PFFN	Rouge



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE