

T-Series Vertical Low Slip Sleeve



The low slip vertical T-Series sleeve's increased sleeve length reduces slip (for extreme code requirements) and improves splice performance when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.

FONCTIONS

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Additional length improves performance

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Matériau:	Acier
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)	Longueur 1 (L1)
RBW6555A	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm	152 mm
RBW6556A	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm	178 mm
RBW6557A	22 mm	#7		41 mm	29 mm	178 mm
RBW6558A	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm	178 mm

Référence catalogue	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)	Longueur 1(L1)
RBW6559A	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm	178 mm
RBW65510A	32 mm	#10		57 mm	41 mm	191 mm
RBW65511A	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm	203 mm
RBW65514A	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm	229 mm
RBW65518A	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm	279 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Longueur 2 (L2)	Poids unitaire
RBW6555A	76 mm	0.68 kg
RBW6556A	89 mm	0.86 kg
RBW6557A	89 mm	0.95 kg
RBW6558A	89 mm	1.36 kg
RBW6559A	89 mm	1.6 kg
RBW65510A	95 mm	1.81 kg
RBW65511A	102 mm	2.54 kg
RBW65514A	114 mm	4.04 kg
RBW65518A	140 mm	7.94 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.