

Varistar Baies De Colocation

ACCÈS SÉCURISÉ ET GESTION STRUCTURÉE DU CÂBLAGE



Présentée par nVent et dédiée aux infrastructures informatiques et aux datacenters, la nouvelle baie standard de colocation Varistar nVent SCHROFF se compose de compartiments fonctionnels séparés.

La baie de colocation Varistar est proposée en huit différentes dimensions, avec deux, trois ou quatre compartiments. Des pièces d'habillage complémentaires et des accessoires de notre gamme standard peuvent être montés à tout moment.

Les plateaux de séparation et les chemins de câbles, fixés en plusieurs points au bâti, sont strictement dédiés à chaque compartiment, rendant ce dernier totalement autonome et sécurisé. En outre, de par leur conception, les plateaux de séparation font également office de bacs à câbles.


Le verrouillage 2 points de la porte est gage de sécurité et de robustesse. En standard, la porte est équipée d'une poignée avec serrure à code.

La gestion du câblage intelligente assure la séparation des câbles de données et des câbles d'alimentation et permet l'insertion des câbles par le haut et le bas ainsi que par la gauche et la droite.

AVANTAGES DES VARISTAR BAIES DE COLOCATION


- Large choix de dimensions et de configurations standard
- Expédition sous 10 jours ouvrés
- Solutions d'infrastructures et configurations ingénieuses
- Fermeture sécurisée
- Entrée de câbles flexible et séparation des câbles de données et des câbles d'alimentation

Varistar Baies De Colocation



Vue latérale

- Entrée de câbles pour chaque compartiment sur la gauche et la droite de la baie
- Chemins de câbles pour chaque compartiment sur la hauteur totale de la baie



Vue intérieure, compartiment

- Plateau de séparation permettant également le stockage des câbles



Vue intérieure avec porte ouverte

- Verrouillage 2 points pour une sécurité optimale

Compartiments	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Référence
2	2000	600	1000	10130-202
		800		10130-205
		600	1200	10130-214
		800		10130-217
3	2000	600	1000	10130-203
		800		10130-206
		600	1200	10130-215
		800		10130-218
4	2000	600	1000	10130-204
		800		10130-207
		600	1200	10130-216
		800		10130-219
2	2200	600	1000	10130-208
		800		10130-211
		600	1200	10130-220
		800		10130-223
3	2200	600	1000	10130-209
		800		10130-212
		600	1200	10130-221
		800		10130-224
4	2200	600	1000	10130-210
		800		10130-213
		600	1200	10130-222
		800		10130-225

Plus d'informations sous : nVent.com/SCHROFF

Europe

Straubenhardt, Allemagne
Tél. : +49.7082.794.0

Betschdorf, France
Tél. : +33.3.88.90.64.90

Varsovie, Pologne
Tél. : +48.22.209.98.35

Hemel Hempstead,
Grande-Bretagne
Tél. : +44.1442.24.04.71

Lainate, Italie
Tél. : +39.02.932.714.1

Amerique Du Nord

Warwick, RI, USA
Tél. : +1.800.525.4682

San Diego, CA, USA
Tél. : +1.800.525.4682

Moyen-Orient & Inde

Dubaï, Émirats Arabes Unis
Tél. : +971.4.37.81.700

Bangalore, Inde
Tél. : +91.80.6715.2001

Istanbul, Turquie
Tél. : +90.216.250.7374

Asie

Shanghai, Chine
Tél. : +86.21.2412.6943

Singapour
Tél. : +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japon
Tél. : +81.45.476.0271



nVent.com

Notre éventail complet de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER