

Varistar CP Seismic Base/Plinth, 103H 800W 600D

Power Utilities

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21630-115

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

FONCTIONS

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Base baie/bâti

Famille de produits: Varistar CP

Type: Base socle

Matériau: Acier

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Hauteur: 103 mm

Largeur: 800 mm

Profondeur: 800 mm

Conformité: CEI 61587-1; CEI 61587-2

Charge statique: 400 N

Compatible avec: Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE