


Front Panel Alternative for Combined Mounting

Centrale d'électricité



The 2 HP wide front panel covers an open slot. The U-profile front panel can be combined with a textile EMC gasket. It be fixed with screws and washers. Due to the 2 HP width no sleeves can be used.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

U-profile front panel 6 U, 2 HP, Al, 2.5 mm

Prepared for textile EMC gasket

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

Référence catalogue	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	Rack Height	Package Quantity
30849-140	Anodisé	Conductive	Non	6 U	5

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE