


Front Panel, Shielded, Bottom Hinged

Centrale d'électricité

U-profile front panel bottom hinged for textile gasket.



CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

U-profile front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

Shielded, U front panel with textile EMC gasket

Suitable for subracks (EuropacPRO) and cases (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	EMC Gasket Type	Front Finish
20848-599	3 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodisé
20848-600	3 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodisé

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	EMC Gasket Type	Front Finish
20848-601	3 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodisé
20848-602	6 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodisé
20848-603	6 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodisé
20848-604	6 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodisé
20848-605	4 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodisé
20848-606	4 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodisé
20848-607	4 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodisé
20848-608	3 U	28 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodisé
20848-696	6 U	28 HP	1	Hinged, Bottom	Textile	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau
20848-599	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20848-600	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20848-601	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20848-602	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20848-603	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20848-604	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium

Référence catalogue	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau
20848-605	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9 mm	Aluminium
20848-606	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9 mm	Aluminium
20848-607	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9 mm	Aluminium
20848-608	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20848-696	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium

Table 3/3

Référence catalogue	Product Type	Type	Largeur
20848-599	Panneau avant	Front Panel without Handle	213 mm
20848-600	Panneau avant	Front Panel without Handle	319.7 mm
20848-601	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm
20848-602	Panneau avant	Front Panel without Handle	213 mm
20848-603	Panneau avant	Front Panel without Handle	319.7 mm
20848-604	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm
20848-605	Panneau avant	Front Panel without Handle	213 mm
20848-606	Panneau avant	Front Panel without Handle	319.7 mm
20848-607	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm
20848-608	Panneau avant	Front Panel without Handle	141.9 mm

Référence catalogue	Product Type	Type	Largeur
20848-696	Panneau avant	Front Panel without Handle	141.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE