


Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged

Power Utilities

Unshielded front panel bottom hinged.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui
20838-271	3 U	42 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-272	3 U	63 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur

Référence catalogue	Hauteur durack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Finition avant	Face d'appui
20838-273	3 U	84 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-274	6 U	42 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-275	6 U	63 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-276	6 U	84 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-277	4 U	42 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-278	4 U	63 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-279	4 U	84 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur
20838-280	3 U	28 HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Anodisé	Conducteur

Table 2/3

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau	Type de produit
20838-271	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant
20838-272	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau	Type de produit
20838-273	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant
20838-274	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Face avant
20838-275	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Face avant
20838-276	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Face avant
20838-277	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9 mm	Aluminium	Face avant
20838-278	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9 mm	Aluminium	Face avant
20838-279	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	172.9 mm	Aluminium	Face avant
20838-280	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Face avant

Table 3/3

Référence catalogue	Type	Largeur
20838-271	Face avant sans poignée	213 mm
20838-272	Face avant sans poignée	319.7 mm
20838-273	Face avant sans poignée	426.4 mm
20838-274	Face avant sans poignée	213 mm
20838-275	Face avant sans poignée	319.7 mm
20838-276	Face avant sans poignée	426.4 mm

Référence catalogue	Type	Largeur
20838-277	Face avant sans poignée	213 mm
20838-278	Face avant sans poignée	319.7 mm
20838-279	Face avant sans poignée	426.4 mm
20838-280	Face avant sans poignée	141.9 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE