

UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit

Power Utilities



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

RoHS compliant

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur du conducteur	Largeur du conducteur	Hauteur (H)	Largeur (W)	A
UFS-KIT	553590	2 – 8 mm	15.5 – 120.0 mm	57.50 mm	30 mm	24 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	B	Poids unitaire
UFS-KIT	553590	15 mm	2.300 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE