

Varistar CP Base Plate, One-Piece, With Lateral Cable ducting, Mobile

Power Utilities

Varistar CP Base Plate, One-Piece, With Lateral Cable ducting.

FONCTIONS

Base plate mobile is open at the side; the opening can be covered over with a brush strip

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur	Finition	Matériau
21630-160	600 mm	1200 mm	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Acier
21630-158	600 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Acier
21630-159	600 mm	1100 mm	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Acier
21630-163	800 mm	1200 mm	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Acier
21630-161	800 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Acier
21630-162	800 mm	1100 mm	Gris foncé	RAL 7021	Revêtement poudré	Acier

Table 2/2

Référence catalogue	Type de produit	Type
21630-160	Base baie/bâti	Tôle plancher, passage de câbles

Référence catalogue	Type de produit	Type
21630-158	Base baie/bâti	Tôle plancher, passage de câbles
21630-159	Base baie/bâti	Tôle plancher, passage de câbles
21630-163	Base baie/bâti	Tôle plancher, passage de câbles
21630-161	Base baie/bâti	Tôle plancher, passage de câbles
21630-162	Base baie/bâti	Tôle plancher, passage de câbles

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order brush strip separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE