

Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking

Centrale d'électricité

CARACTÉRISTIQUES

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Rack Height	Hauteur	Largeur	Couleur	Color Code	Locking Type
21630-686	24 U	1200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-687	24 U	1200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-688	29 U	1400 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-689	29 U	1400 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-690	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-691	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking

Référence catalogue	Rack Height	Hauteur	Largeur	Couleur	Color Code	Locking Type
21630-692	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-693	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-694	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-695	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-696	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-697	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking

Table 2/2

Référence catalogue	Product Type	Protection Rating	Type
21630-686	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-687	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-688	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-689	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-690	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-691	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-692	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-693	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-694	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-695	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-696	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door

Référence catalogue	Product Type	Protection Rating	Type
21630-697	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE