

# Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking

## Power Utilities

Glass door with 3 point locking allows stronger adhesion between door and the cabinet frame. This prevents the metal mealeability to show and provides the door extra robustness.

### FONCTIONS

Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Hauteur | Largeur | Indice de protection | Couleur    | Code couleur |
|---------------------|-----------------|---------|---------|----------------------|------------|--------------|
| 21630-092           | 42 U            | 2000 mm | 600 mm  | IP20                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-093           | 47 U            | 2200 mm | 600 mm  | IP20                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-094           | 52 U            | 2450 mm | 600 mm  | IP20                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-095           | 42 U            | 2000 mm | 800 mm  | IP20                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-096           | 47 U            | 2200 mm | 800 mm  | IP20                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-097           | 52 U            | 2450 mm | 800 mm  | IP20                 | Gris foncé | RAL 7021     |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Indice de protection | Couleur    | Code couleur |
|---------------------|----------------|---------|---------|----------------------|------------|--------------|
| 21630-416           | 24 U           | 1200 mm | 600 mm  | IP20                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-417           | 24 U           | 1200 mm | 800 mm  | IP20                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-418           | 29 U           | 1400 mm | 600 mm  | IP20                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-419           | 29 U           | 1400 mm | 800 mm  | IP20                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-420           | 33 U           | 1600 mm | 600 mm  | IP20                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-421           | 33 U           | 1600 mm | 800 mm  | IP20                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-422           | 38 U           | 1800 mm | 600 mm  | IP20                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-423           | 38 U           | 1800 mm | 800 mm  | IP20                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-717           | 24 U           | 1200 mm | 600 mm  | IP55                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-718           | 24 U           | 1200 mm | 800 mm  | IP55                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-719           | 29 U           | 1400 mm | 600 mm  | IP55                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-720           | 29 U           | 1400 mm | 800 mm  | IP55                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-721           | 33 U           | 1600 mm | 600 mm  | IP55                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-722           | 33 U           | 1600 mm | 800 mm  | IP55                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-723           | 38 U           | 1800 mm | 600 mm  | IP55                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-724           | 38 U           | 1800 mm | 800 mm  | IP55                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-725           | 42 U           | 2000 mm | 600 mm  | IP55                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-726           | 42 U           | 2000 mm | 800 mm  | IP55                 | Gris foncé | RAL 7021     |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Hauteur | Largeur | Indice de protection | Couleur    | Code couleur |
|---------------------|----------------|---------|---------|----------------------|------------|--------------|
| 21630-727           | 47 U           | 2200 mm | 600 mm  | IP55                 | Gris foncé | RAL 7021     |
| 21630-728           | 47 U           | 2200 mm | 800 mm  | IP55                 | Gris foncé | RAL 7021     |

| Table 2/3           |                             |          |                         |          |                 |              |
|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------|--------------|
| Référence catalogue | Conformité                  | Finition | Type de verrouillage    | Matériau | Type de produit | Type         |
| 21630-092           | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 |          | Verrouillage à 3 points |          | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-093           | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 |          | Verrouillage à 3 points |          | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-094           | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 |          | Verrouillage à 3 points |          | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-095           | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 |          | Verrouillage à 3 points |          | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-096           | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 |          | Verrouillage à 3 points |          | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-097           | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 |          | Verrouillage à 3 points |          | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-416           | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 |          | Verrouillage à 3 points |          | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-417           | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 |          | Verrouillage à 3 points |          | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-418           | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 |          | Verrouillage à 3 points |          | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-419           | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 |          | Verrouillage à 3 points |          | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-420           | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 |          | Verrouillage à 3 points |          | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-421           | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 |          | Verrouillage à 3 points |          | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-422           | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 |          | Verrouillage à 3 points |          | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-423           | CEI 61587-1,<br>CEI 61587-3 |          | Verrouillage à 3 points |          | Porte de baie   | Porte vitrée |

| Référence catalogue | Conformité  | Finition          | Type de verrouillage    | Matériau     | Type de produit | Type         |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 21630-717           | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Verrouillage à 3 points | Acier, Verre | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-718           | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Verrouillage à 3 points | Acier, Verre | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-719           | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Verrouillage à 3 points | Acier, Verre | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-720           | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Verrouillage à 3 points | Acier, Verre | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-721           | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Verrouillage à 3 points | Acier, Verre | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-722           | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Verrouillage à 3 points | Acier, Verre | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-723           | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Verrouillage à 3 points | Acier, Verre | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-724           | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Verrouillage à 3 points | Acier, Verre | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-725           | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Verrouillage à 3 points | Acier, Verre | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-726           | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Verrouillage à 3 points | Acier, Verre | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-727           | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Verrouillage à 3 points | Acier, Verre | Porte de baie   | Porte vitrée |
| 21630-728           | CEI 61587-1 | Revêtement poudré | Verrouillage à 3 points | Acier, Verre | Porte de baie   | Porte vitrée |

Table 3/3

| Référence catalogue | Compatible avec |
|---------------------|-----------------|
| 21630-092           | Varistar CP     |
| 21630-093           | Varistar CP     |
| 21630-094           | Varistar CP     |
| 21630-095           | Varistar CP     |
| 21630-096           | Varistar CP     |

| Référence catalogue | Compatible avec |
|---------------------|-----------------|
| 21630-097           | Varistar CP     |
| 21630-416           | Varistar CP     |
| 21630-417           | Varistar CP     |
| 21630-418           | Varistar CP     |
| 21630-419           | Varistar CP     |
| 21630-420           | Varistar CP     |
| 21630-421           | Varistar CP     |
| 21630-422           | Varistar CP     |
| 21630-423           | Varistar CP     |
| 21630-717           | Varistar CP     |
| 21630-718           | Varistar CP     |
| 21630-719           | Varistar CP     |
| 21630-720           | Varistar CP     |
| 21630-721           | Varistar CP     |
| 21630-722           | Varistar CP     |
| 21630-723           | Varistar CP     |
| 21630-724           | Varistar CP     |
| 21630-725           | Varistar CP     |

| Référence catalogue | Compatible avec |
|---------------------|-----------------|
| 21630-726           | Varistar CP     |
| 21630-727           | Varistar CP     |
| 21630-728           | Varistar CP     |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**