

Câble chauffant autorégulant BTV



Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM BTV assurent la mise hors gel et le maintien de la température de process, jusqu'à 150 °F/65 °C, des tuyauteries/cuves sans nettoyage à la vapeur. Ils résistent à une exposition intermittente pouvant atteindre 185 °F/85 °C et sont homologués pour les zones à risque d'explosion. La gaine extérieure en polyoléfine (-CR) est adaptée aux solutions inorganiques peu corrosives. La gaine extérieure en polymère fluoré (-CT) offre une résistance chimique élevée contre les agents organiques et produits corrosifs.

CARACTÉRISTIQUES

Conception simplifiée dans les zones à risque d'explosion : classe T6 inconditionnelle

Installation rapide : se coupe à la longueur requise, chevauchements multiples autorisés, repères métriques, kits de raccordement conviviaux

Fonctionnement sûr et efficace : sans surchauffe, températures de conduite uniformes, technologie éco-énergétique

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Max Maintain or Continuous Exposure Temperature, Power On/Off:	65 °C
Max Intermittent Exposure Temperature, Power On/Off:	85 °C
Tension d'alimentation:	200 - 277 V
Type de chemin de terre:	Tresse
Type de zone:	Non-Hazardous; Hazardous

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau de gaine extérieure	Nominal Power Output @ 10°C, 230V
414809-000	5BTV2-CR	Polyoléfine modifiée	16 W/m

Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau de gaine extérieure	Nominal Power Output @ 10°C, 230V
469145-000	3BTV2-CT	Polymère fluoré	9 W/m
487509-000	5BTV2-CT	Polymère fluoré	16 W/m
914279-000	3BTV2-CR	Polyoléfine modifiée	9 W/m
008633-000	8BTV2-CT	Polymère fluoré	25 W/m
479821-000	8BTV2-CR	Polyoléfine modifiée	25 W/m
567513-000	10BTV2-CT	Polymère fluoré	29 W/m
677245-000	10BTV2-CR	Polyoléfine modifiée	29 W/m

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT