

Série NGC-30, carte de contrôleur



Le modèle NGC-30 nVent RAYCHEM est un module de carte de contrôleur Card Rack fournissant une entrée de température (RTD), des alarmes et la commutation de cinq circuits de traçage électrique maximum. Disponible avec des relais électromécaniques (NGC-30-CRM) ou des relais statiques (NGC-30-CRMS).

CARACTÉRISTIQUES

Facile à installer

Monté dans l'armoire NGC-30 à l'intérieur du module Card Rack

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intensité maximale:	0,4 A
Tension nominale:	12 V
Hauteur:	89,9 mm
Largeur:	248 mm
Type de tension nominale:	DC

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Type de relais de régulation
10720-009	NGC-30-CRMS-E	Solid State
10720-001	NGC-30-CRM	Electromechanical
10720-004	NGC-30-CRMS	Solid State

Référence catalogue	Nom de l'article	Type de relais de régulation
10720-008	NGC-30-CRM-E	Electromechanical

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT