

Armoire de regroupement en polymère



nVent RAYCHEM JB-MB-MB-xx/16MM2 est une gamme d'armoires de regroupement homologuées pour l'alimentation de plusieurs circuits de traçage courts à partir d'un seul point de raccordement. Généralement utilisée pour scinder des câbles d'alimentation en plusieurs lignes d'alimentation de circuit de traçage électrique. Comprend plusieurs presse-étoupes et bouchons d'arrêt pour les câbles d'alimentation, selon le type.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide, entretien facile

Homologuée pour les zones à risque d'explosion

Différentes combinaisons de regroupement possibles

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour zone explosible avec gaz:	1, 2
Pour zone explosible avec poussière:	21, 22
Coupe transversale conducteur maxi:	25 mm ²
Classe d'étanchéité IP:	IP66
Montage:	Montage mural/sur fixation de support
Température ambiante:	-55 à 55 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension max.	Passage de câbles	Hauteur	Largeur	Profondeur
1244-006657	JB-MB-26/16MM2	690 V	1xM32 7xM25	160 mm	260 mm	90 mm
1244-006656	JB-MB-25/16MM2	690 V	1xM32 4xM25	120 mm	220 mm	90 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Témoin lumineux inclus	Plaque de mise à la terre incluse	Type de zone
---------------------	------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------

1244-006657	JB-MB-26/16MM2	Non	Non	Non-Hazardous, Hazardous
1244-006656	JB-MB-25/16MM2	Non	Non	Non-Hazardous, Hazardous

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT