


# Cage à cartes pour installation horizontale



La cage à cartes horizontales offre la possibilité d'insérer des cartes de 6 U dans des bacs à cartes ou des coffrets de table de 3 ou 4 U de hauteur. Veuillez ajouter une face avant pour couvrir le kit de montage.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Pour le montage horizontal de cartes doubles au format Europe dans les bacs à cartes/coffrets de 3 ou 4 U de hauteur

## SPÉCIFICATIONS

**Famille de produits:** EuropacPRO  
**Type de produit:** Kit de montage  
**Compatible avec:** Bacs à cartes

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Quantité par colis | Matériau                   | Type                                             | Expédition rapide |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 24564-117           | 3U              | 20HP            | 1                  | Aluminium, Alliage de zinc | Montage horizontal des cartes                    | No                |
| 24564-118           | 3U              | 20HP            | 1                  | Aluminium, Alliage de zinc | Montage horizontal des cartes, Avec longue lèvre | No                |
| 24564-217           | 4U              | 28HP            | 1                  | Aluminium, Alliage de zinc | Montage horizontal des cartes                    | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément le cadre avant et le matériau de blindage CEM.

Espace de 54 F requis.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**