


Carte fond de panier CPCI Serial R3.0



Les cartes fond de panier nVent SCHROFF CompactPCI Serial R3.0 offrent les taux de transfert de données les plus élevés avec PCIe jusqu'à Gen 4, 25 GbE, USB 3.2 et S-ATA Rév. 3.0

FONCTIONS

Conforme à la spécification PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R3.0)

Prise en charge des technologies PCIe Gen 4, 10 Gbase-T, S-ATA 3 et USB 3.2 Gen 2

L'interface Ethernet est compatible avec les technologies 10GBASE-KR, 10GBASE-T et 25GBASE-KR

Connecteur Utility à l'arrière de la carte fond de panier

Centrage et détrompage mécanique (acier inoxydable) sur chaque slot avant et arrière

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type de produit	Nombre de Slots	Hauteur du rack	Type de cartes fond de panier	Système de slot	Largeur du slot
23007-729	Carte fond de panier	9	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Star	Gauche	4HP
23007-769	Carte fond de panier	9	3U	CompactPCI Serial avec Ethernet Star	Gauche	4HP

Table 2/3

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Conformité	Transfert de données	E/S arrière
23007-729	AirMax VS2	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	PICMG CPCI-S.0 R3.0	PCIe Gen4	Non

Référence catalogue	Type de connecteur	Type de connecteur d'alimentation	Type de connecteur secteur	Conformité	Transfert de données	E/S arrière
23007-769	AirMax VS2	Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4	MicroMatch, 10 broches	PICMG CPCI-S.0 R3.0	PCIe Gen4	Oui

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur	Expédition rapide
23007-729	181.9mm	No
23007-769	181.9mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE