


Système PXI Express, 4 U, 8 slots, Gen 3

RÉFÉRENCE CATALOGUE

14579-030



Châssis sur table PXI Express pour un régulateur de système PXI Express avec une largeur maximale 16 F et 7 cartes PXI ou PXI Express avec une largeur de 4 F.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Châssis de table PXI Express, 4 U, 44 F

1 slot système PXIe et 7 slots hybrides

Commutation PCIe Gen 3 ultra-haute performance avec un emplacement système à quatre liens (4x4) par défaut

Concept de refroidissement puissant avec ventilateur discret, 50 W par slot à une augmentation de température de 15K

Circulation de l'air du bas vers l'arrière avec ventilateurs régulés en fonction de la température ; module de surveillance du châssis intégré (Chassis Monitoring Module, CMM)

Entrée AC large plage avec interrupteur à l'arrière, bouton poussoir d'alimentation sur l'avant (haut)

Face arrière avec entrées/sorties d'horloge 10 MHz

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 8

Type: Sur table

Type de cartes fond de panier: PXI Express, configuration 4 liaisons

Transfert de données: PCIe Gen3

Alimentation par slot: 50W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: Du bas vers l'arrière

Hauteur du rack: 4U

Type d'alimentation électrique: Open Frame

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Non

Conformité: PXISA PXI-5 R1.1

Nb de slots de synchronisation PXI Express: 0

Profondeur: 315mm

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Système conforme aux normes IEC 60297-3-101, -102, -103 ; IEEE 1101.1, 1101.10/11 ; carte fond de panier, conforme à PICMG rév. 3,0 et PXI-5.

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE