


Joint d'étanchéité ATCA pour face avant, auto-adhésif

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21596-376



Joint pour systèmes ATCA. Pour obturer les interstices et minimiser la recirculation de l'air.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Joint textile CEM auto-adhésif à coller sur le côté du profil de la face avant

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Kit de joint

Famille de produits: AdvancedTCA

Type: Joint

Compatible avec: Faces avant

Hauteur du rack: 8U

Longueur: 299mm

Matériau: Polyéthylène

Couleur: Argent

Profondeur: 2.3mm

Finition: Nickelé

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Gross Weight: 0.031kg

Hauteur: 299mm

Quantité par colis: 10

Largeur: 10mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE