

Varistar CP EMC Perforated Steel Door, Seismic, Multi-Point Locking, glazed steel, 1800H 800W

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21630-771



Pression optimisée des portes CEM sur le cadre et les joints d'étanchéité pour obtenir une forte atténuation HF.

Le verrouillage multipoints permet d'obtenir le contact nécessaire pour éviter les perturbations électromagnétiques sur les équipements électroniques.

FONCTIONS

Porte perforée avec verrouillage multi-points pour applications sismiques et CEM

Charnières 180°

Poignée à levier avec bouton-poussoir

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Quantité par colis: 1

Finition: Revêtement poudré

Matériau: Acier

Type de produit: Porte de baie

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez acheter le kit de mise à la masse séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE