





Système CPCIPlusIO avec alimentation enfichable, 4 U, 8 slots

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24579-400



Système CompactPCI PlusIO 4 U avec intégration verticale des cartes pour un contrôleur CPCI PlusIO, 4 cartes périphériques CompactPCI, 3 cartes périphériques CompactPCI Serial et une alimentation électrique enfichable 3 U CompactPCI.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme aux normes IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme aux normes PICMG 2.0 rév. 3.0 et PICMG 2.30 rév. 1,0

Système pour intégration verticale des cartes. Format de carte avant : 3 U, profondeur 160 mm, 8 slots; Rear I/O : 3 U, profondeur 80 mm, 3 slots

Carte fond de panier 4 slots, 3 U, 32 bits, CompactPCI; 4 slots, 3 U, CompactPCI PlusIO

Dissipation thermique par une unité de ventilation 1 U échangeable à chaud (Hot-swap), circulation d'air du bas vers le haut

Alimentation enfichable 19", 250 W, 3 U, 8 F

Possibilité de monter un disque dur

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 8

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: 3 U, 4 slots CompactPCI et 4 slots CompactPCI Serial

Transfert de données: Bus PCI 32 bits; PCIe Gen2

Alimentation par slot: 40W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: Du bas vers le haut

Hauteur du rack: 4U

Type d'alimentation électrique: (1) Bloc d'alimentation enfichable

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Oui

Conformité: PICMG 2.30 R1.0

Profondeur: 275mm

Hauteur: 177mm

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE