

Système CPCI Serial R3.0 avec alim. enfichable, 4 U, 9 slots, avec rear I/O

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24579-451



Système CompactPCI Serial R3.0 4 U avec panier de cartes vertical pour neuf cartes 3 U et une alimentation électrique enfichable 3 U.

FONCTIONS

Système conforme aux normes CEI 60297-3-101, -102, -103 ; IEEE 1101.1, 1101.10/11 ; carte fond de panier conforme à PICMG CPCI-S.0 R3.0

Prise en charge des technologies PCIe Gen 4, 10 Gbase-T, S-ATA 3 et USB 3.2 Gen 2

L'interface Ethernet est compatible avec les technologies 10GBASE-KR, 10GBASE-T et 25GBASE-KR

Système avec panier de cartes vertical. Pour cartes de format 3 U

Carte fond de panier 9 slots, 3 U CompactPCI Serial (topologie Ethernet single star), slot système à gauche

Refroidissement assuré par une unité de ventilation 1 U Hot-Swap

Montage du filtre à air réalisable a posteriori

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 9

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: 3 U CompactPCI Serial avec Ethernet Star

Transfert de données: PCIe Gen4

Alimentation par slot: 40W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: Du bas vers le haut

Hauteur du rack: 4U

Type d'alimentation électrique: (2) Bloc d'alimentation enfichable

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Oui

Conformité: PICMG CPCI-S.0 R3.0

Profondeur: 275mm

Hauteur: 177mm

Largeur du rack: 84HP

Largeur du slot: 4HP

Système de slot: Gauche

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les modèles standard peuvent être commandés directement à partir du stock, d'autres configurations sont disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE