


Système CPCI Serial avec alimentation 19", version de table, 4 U, 8 slots, 44 F

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24579-634



Châssis de table CompactPCI Serial avec intégration verticale des cartes, 9 cartes 3 U et une alimentation enfichable CompactPCI 3 U.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système conforme à la norme IEC 60297-3-101, -102, -103 IEEE 1101.1, 1101,10 ;11; carte fond de panier conformément au PICMG CPCI-S.0

Système pour intégration verticale des cartes. Format de carte avant : 3 U, profondeur 160 mm, 9 slots

Carte fond de panier 9 slots, 3 U, CompactPCI Serial; Bus de raccordement d'alimentation

Refroidissement assuré par deux ventilateurs radiaux, circulation d'air de l'avant vers l'arrière

Alimentation enfichable 19", 300 W, 3 U, 8 F

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 9

Type: Sur table

Type de cartes fond de panier: 3 U CompactPCI Serial avec Ethernet Star

Transfert de données: PCIe Gen3

Alimentation par slot: 30W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: De l'avant vers l'arrière

Hauteur du rack: 4U

Type d'alimentation électrique: (1) Bloc d'alimentation enfichable

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Non

Conformité: PICMG CPCI-S.0 R2.0

Profondeur: 275mm

Hauteur: 177mm

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE