


Bras support réglable pour moniteur avec tablette pour clavier (Vamonitor)

RÉFÉRENCE CATALOGUE

60118-563



Bras suspendu avec tablette pour clavier à haute flexibilité et opérabilité pour connecter l'IHM de l'opérateur. Le bras articulé rabattable est idéal pour un poste de travail en rack. C'est un appendice facile à installer et à monter sur rack qui offre des possibilités de mouvement panoramique pour le montage d'un écran plat, ainsi qu'un clavier et une souris dans des environnements industriels.

FONCTIONS

Bras support pour le montage de moniteur d'écran plat, avec clavier et souris

Le montage se fait sur le côté du cadre heavy duty

Charge statique admissible max. du bras 8 kg, Charge statique admissible max. du clavier 2,5 kg

Bras support : Réglable en hauteur de 300 mm ; angle de rotation sur la baie de 180° ; angle de rotation du moniteur de 340° (monté sur la baie à 270°) ; angle d'inclinaison du moniteur de 60°, gestion du câblage intégrée

Convient aux applications industrielles et de laboratoire

Espace de rangement pour le clavier et la souris

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Bras support

Compatible avec: Baie

Matériau: Acier; Aluminium; Plastique

Net Weight: 11.8kg

Quantité par colis: 1

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE