


EuropacPRO| Capots maillés haut et bas

Advanced EMC Plus

NEW PRODUCT



Les capots sont utilisés pour le blindage électromagnétique et/ ou comme protection mécanique. Les capot peuvent être vissés sur les flancs.

FONCTIONS

Capot supérieur et capot inférieur à double maillage avec CEM et perforations pour une circulation d'air optimisée, pour les exigences les plus élevées en matière de blindage RF

En conformité avec les exigences de la norme de sécurité incendie EN 62368-1

Pour les circuits imprimés de format standard

Capots à visser sur le flanc

Compatibilité avec tous les profilés horizontaux, en plus de la version durcie

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Type de produit:	Capot supérieur
Famille de produits:	EuropacPRO
Finition:	Passivé
Type:	Avec perforations
Compatible avec:	Bacs à cartes

Table 1/1

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis	Largeur du rack	Profondeur de la carte	Unité du colis	Expédition rapide
24563-770	175mm	2	84HP	160mm	Paire	No

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis	Largeur du rack	Profondeur de la carte	Unité du colis	Expédition rapide
24563-771	235mm	2	84HP	160mm	Paire	No
24563-772	275mm	2	84HP	160mm	Paire	No
24563-773	277.75mm	2	84HP	160mm	Paire	No
24563-774	295mm	2	84HP	160mm	Paire	No
24563-775	355mm	2	84HP	160mm	Paire	No
24563-776	415mm	2	84HP	160mm	Paire	No
24563-777	475mm	2	84HP	160mm	Paire	No
24563-780	235mm	2	84HP	220mm	Paire	No
24563-781	295mm	2	84HP	220mm	Paire	No
24563-782	355mm	2	84HP	220mm	Paire	No
24563-783	415mm	2	84HP	220mm	Paire	No
24563-784	475mm	2	84HP	220mm	Paire	No
24563-790	295mm	2	84HP	280mm	Paire	No
24563-791	355mm	2	84HP	280mm	Paire	No
24563-792	415mm	2	84HP	280mm	Paire	No
24563-793	475mm	2	84HP	280mm	Paire	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.