


# EuropacPRO| Kit de blindage CEM, Capot supérieur - profilé horizontal



Le joint en acier inoxydable est fixé dans la rainure du profilé horizontal et permet le contact au capot supérieur.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Le joint en acier inoxydable est clipsé dans le profilé horizontal et garantit le contact avec le capot supérieur

Convient à toutes les glissières horizontales

## SPÉCIFICATIONS

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Famille de produits:</b> | EuropacPRO       |
| <b>Type de produit:</b>     | Kit de blindage  |
| <b>Matériau:</b>            | Acier inoxydable |
| <b>Compatible avec:</b>     | Bacs à cartes    |

Table 1/1

| Référence catalogue | Largeur du rack | Quantité par colis | Certifications | Expédition rapide |
|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 24560-241           | 42HP            | 10                 | RoHS           | No                |
| 24560-247           | 36HP            | 10                 |                | No                |

| Référence catalogue | Largeur du rack | Quantité par colis | Certifications | Expédition rapide |
|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 24560-243           | 63HP            | 10                 | RoHS           | No                |
| 24560-245           | 84HP            | 10                 | RoHS           | No                |
| 24560-246           | 84HP            | 100                | RoHS           | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Lorsqu'un capot arrière est utilisé, le joint CEM en acier inoxydable assure la connexion conductrice entre la glissière horizontale et le capot arrière.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**